

Bevestigingen | Onderdelen


Systemen en Series

BEVESTIGINGEN








Opklapbare steunen/wandsteunen	452 – 453
Opklapbare zitjes	452 – 453
Rugleuningen	553 – 555
Rozetbevestiging	455
Diversen	456

ONDERDELEN

Beker	458 – 459
Zeepbakjes	459
Zeeppdispensers	460 – 461
Planchets	462 – 463
Spiegels, afvalemers	464 – 465
WC-borstelgarnituuren, dispenser	466 – 469
Opklapbare steunen, zitjes	470 – 471
Montagehulp, pictogram, set S 01	471
Douchehouder, gordijnringen	472 – 473
Rozetten	474 – 475



Bevestigingen







<p>Bevestigingsmateriaal voor:</p> <p>Voor bevestiging aan wanden uit:</p>	<p>Wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic Spatscherm 801/805 Classic Opklapbare zitjes 950...</p>	<p>Wand- en opklapbare steunen 802 LifeSystem Opklapbare zitjes 802 LifeSystem</p>	<p>Wand- en opklapbare steunen 950...</p>
 <p>beton > C20/C25</p> <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493</p>	<p>BM17.2 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 schroefdraadhulzen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)</p>	<p>BM17.3 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 rvs vulringen 3 schroefdraadhulzen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)</p>	<p>BM17.4 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 1 rvs vulring 3 schroefdraadhulzen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)</p>
 <p>beton > C20/C25</p>	<p>BM10.2</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 pluggen</p>	<p>BM10.3</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 rvs vulringen 3 pluggen</p>	<p>BM10.4 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 1 rvs vulring 3 pluggen</p>
 <p>cellenbeton (> P2)</p>	<p>BM11.2</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 22 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>BM11.3</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 rvs vulringen 3 ankerhulzen 3 zeefhulzen, ø 22 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>BM11.4 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 1 rvs vulring 3 ankerhulzen 3 zeefhulzen, ø 22 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
 <p>lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwand- installatie)</p>	<p>BM12.2</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven</p>	<p>BM12.3</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 rvs vulringen</p>	<p>BM12.4 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 1 rvs vulring</p>
 <p>lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwand- installatie</p>	<p>BM13.2</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven</p>	<p>BM13.3</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 rvs vulringen</p>	<p>BM13.4 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 1 rvs vulring</p>
 <p>Met zeefhuls ø 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: Z-21.3-1830</p>  <p>Zonder zeefhuls</p> <ul style="list-style-type: none"> · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: Z-21.3-1830</p>	<p>BM18.2 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 18 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p>BM18.3 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 rvs vulringen 3 ankerhulzen 3 zeefhulzen, ø 18 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p>BM18.4 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 1 rvs vulring 3 ankerhulzen 3 zeefhulzen, ø 18 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti)</p>



<p>Mobiele opklapbare steunen 950...</p>	<p>Afdekset met bevestiging voor: Wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic Spatscherm 801/805 Classic</p>	<p>Afdekset met bevestiging voor: Wand- en opklapbare steunen 950.../802 LifeSystem</p>	<p>Opklapbare zitjes 801</p>	<p>Rugleuningen met rozettenbevestiging 802 LifeSystem</p>
<p>BM17.3M Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 schroefdraadhulsen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)</p>			<p>BM27.4 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 4 rvs schroeven 4 schroefdraadhulsen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY200A (Hilti)</p>	
			<p>BM20.4</p> <p>Bestaand uit: 4 rvs schroeven 4 pluggen</p>	<p>BM40.6</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 rvs vulringen 2 pluggen</p>
<p>BM11.3M</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 ankerhulzen 3 zeefhulzen, ø 22 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>36359</p> <p>Bestaand uit:* 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 22 mm 2 kappen 2 onderdelen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>62323 Nieuw</p> <p>Bestaand uit:** 3 rvs schroeven 3 rvs vulringen 3 ankerhulzen 3 zeefhulzen, ø 22 mm 3 kappen 3 onderdelen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>BM21.4</p> <p>Bestaand uit: 4 rvs schroeven 4 ankerhulzen 4 zeefhulzen, ø 22 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>BM41.6</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 rvs vulringen 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 22 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
<p>BM12.3M</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven</p>	<p>36358</p> <p>Bestaand uit:* 2 rvs schroeven 2 rvs Rampa-muffen 2 kappen 2 onderdelen</p>	<p>62322</p> <p>Bestaand uit:** 3 rvs schroeven 3 rvs Rampa-muffen 3 kappen 3 onderdelen</p>	<p>BM22.4</p> <p>Bestaand uit: 4 rvs schroeven</p>	<p>BM42.6</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 rvs vulringen</p>
	<p>36357</p> <p>Bestaand uit:* 2 rvs schroeven 2 kappen 2 onderdelen</p>	<p>62321</p> <p>Bestaand uit:** 3 rvs schroeven 3 kappen 3 onderdelen</p>	<p>BM23.4</p> <p>Bestaand uit: 4 rvs schroeven</p>	
<p>BM18.3M Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 3 rvs schroeven 3 ankerhulzen 3 zeefhulzen, ø 18 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p>63055 Nieuw</p> <p>Bestaand uit:* 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 18 mm 2 kappen 2 onderdelen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p>63056 Nieuw</p> <p>Bestaand uit:** 3 rvs schroeven 3 rvs vulringen 3 ankerhulzen 3 zeefhulzen, ø 18 mm 3 kappen 3 onderdelen</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p>BM28.4 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 4 rvs schroeven 4 ankerhulzen 4 zeefhulzen, ø 18 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p>BM48.6 Nieuw</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 rvs vulringen 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 18 mm</p> <p>Optioneel: injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen: injectiemortel HIT-HY 70 (Hilti)</p>

* 2 kappen van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
2 onderdelen van hoogwaardige zwart polyamide

** 3 kappen van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)
3 onderdelen van hoogwaardige zwart polyamide

Bevestigingen

<p>Bevestigingsmateriaal voor:</p> <p>Voor bevestiging aan wanden uit:</p>	<p>Rugleuningen 801/805 Classic</p>
 <p>beton > C20/C25</p>	<p>BM10.2.1</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM10.2</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 centreerhulzen 2 pluggen</p> <p>Let op: Levering bevat enkel het bevestigingsmateriaal voor de rugleuning. Bevestiging voor opklapbare steun apart bestellen.</p>
 <p>Met zeefhuls ø 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · holle blokken van beton · geperforeerde baksteen · holle steen uit lichtbeton · poreus gasbeton  <p>Zonder zeefhuls</p> <ul style="list-style-type: none"> · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen  <p>Met zeefhuls ø 22 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · cellenbeton (>P2) 	<p>BM11.2.1</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM11.2, BM17.2, BM18.2</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 centreerhulzen</p> <p>Let op: Levering bevat enkel het bevestigingsmateriaal voor de rugleuning. Bevestiging voor opklapbare steun apart bestellen.</p>
 <p>lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwand-installatie)</p>	<p>BM12.2.1</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM12.2</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 centreerhulzen</p> <p>Let op: Levering bevat enkel het bevestigingsmateriaal voor de rugleuning. Bevestiging voor opklapbare steun apart bestellen.</p>
 <p>lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwand-installatie</p>	<p>BM13.2.1</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM13.2</p> <p>Bestaand uit: 2 rvs schroeven 2 centreerhulzen</p> <p>Let op: Levering bevat enkel het bevestigingsmateriaal voor de rugleuning. Bevestiging voor opklapbare steun apart bestellen.</p>

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	<p>BM30.2</p> <p>HEWI bevestigingsmateriaal voor rugleuningen 802 LifeSystem</p> <ul style="list-style-type: none"> · voor bevestiging aan de lagerbok van de opklapbare steun van de serie 802 LifeSystem <p>Bestaand uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rvs schroeven 2 rvs vulringen 2 rvs veiligheids-zeskantmoeren
	<p>171041</p> <p>Hilti TE-C PB 22/100 gasbetonboor/conische boor</p> <ul style="list-style-type: none"> · ter completering van de bevestiging aan wanden uit cellenbeton (> P2) · ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes, spatschermen en rugleuningen · beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM11.2, BM11.3, BM11.3M, BM21.4, BM41.6, 36359, 62323 · geschikt voor alle in de handel gebruikelijke professionele boorhamers (z. B. Hilti TE 6) met TE-C gereedschapshouder · boordiameter 22 mm, werklengte 100 mm
	<p>200266</p> <p>Hilti HIT-HY 70 injectiemortel in foliecartouche</p> <ul style="list-style-type: none"> · ter completering van de bevestiging aan wanden uit: <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: Z-21.3-1830</p> <ul style="list-style-type: none"> · massieve baksteen, kalkzandsteen, holle blokken van beton, geperforeerde baksteen, holle steen uit lichtbeton, poreus gasbeton <p>Zonder bouwkundige goedkeuring</p> <ul style="list-style-type: none"> · gasbeton (>P2) · ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes, spatschermen en rugleuningen · beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM11.2, BM11.3, BM11.3M, BM18.2, BM18.3, BM18.3M, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056 · incl. 2 mengtuiten voor gatstenen · inhoud 330 ml
	<p>200311</p> <p>Hilti HIT-HY 200A injectiemortel in foliecartouche</p> <ul style="list-style-type: none"> · ter completering van de bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25) <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493</p> <ul style="list-style-type: none"> · ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes en spatschermen · beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM17.2, BM17.3, BM17.3M, BM17.4, BM27.4 · incl. 2 mengtuiten voor gatstenen · inhoud 330 ml
	<p>HEWI bevestigingsmateriaal</p> <ul style="list-style-type: none"> · bevestiging aan wanden met rozetten
	<p>BM210</p> <p>Stangensysteem 801/805 Classic Gordijnstangen 801/805 Classic Gordijnstangen en Plafondsteunen 802 LifeSystem</p> <p>Levering per rozet:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rvs schroeven 2 pluggen
	<p>BM211</p> <p>Stangensysteem 801/805 Classic</p> <p>Levering per rozet:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 rvs schroeven 3 pluggen
	<p>BM214</p> <p>Plafondsteunen 801/805 Classic/800 K</p> <p>Levering per rozet:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rvs schroeven 2 pluggen 1 stiftschroef <p>Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.</p>

Bevestigingen

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



BM1211

HEWI bevestiging voor badhanddoekhouders 477.30... en badleuningen 477.31... zonder rozetten

- voor het uitrusten achteraf van badhanddoekhouders en badleuningen
- \varnothing 28 mm met rozettenbevestiging
- rozetten \varnothing 60 mm
- incl. bevestigingsmateriaal
- van hoogwaardige polyamide

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

BM1220

HEWI bevestigingsmateriaal voor toiletrolhouders 162.21.100... en 162.21.200...

Bestaand uit:


- 2 rvs spax schroeven 4 x 45
- 2 pluggen
- 1 bevestigingssockel voor toiletrolhouder

BM1221

HEWI bevestigingsmateriaal voor enkele haken en reserverolhouders 162.90.010... en 162.21.300...

Bestaand uit:

- 1 rvs spax schroef 4 x 45
- 1 pluggen
- 1 bevestigingssockel voor reserverolhouder



BM1263.2

HEWI bevestigingsmateriaal voor stangensysteem 950... en Serie 802 LifeSystem en voor gordijnstangen des Systems 800 K

- bevestiging aan wanden met rozetten


Levering voor twee bevestigingen met rozetten:

- 2 rvs montageplaten
- 6 rvs schroeven HR 5 x 60
- 6 pluggen

Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.



63086



HEWI afdekrozet

- voor afdekking van de HEWI bevestiging BM1263.2 van de Serie 802, 800 K en stangensystemen 950...
- ronde afdekrozet, \varnothing 80 mm, 13 mm hoog
- van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

Nieuw 63157

- dto., hoogwaardig verchromd