


Bevestigingen








Systemen en series

BEFESTIGUNGEN

Opklapbare steunen/wandsteunen	576 – 578
Opklapbare zitjes	576 – 577
Rugleuningen	579 – 580
Rozetbevestiging	580 – 581
Diversen	580 – 582








Bevestigingen







<p>Bevestigingsmateriaal voor:</p>	<p>Wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic Spatscherm 801/805 Classic Opklapbare zitjes mobiele opkl. zitjes 950... Mobiele opklapbare steunen 950... Opklapbare steunen en opklapbare zitjes 900</p>	<p>Wand- en opklapbare steunen 802 LifeSystem Opklapbare zitjes 802 LifeSystem</p>
<p>Voor bevestiging aan wanden uit:</p>		
<p>beton > C20/C25</p>  <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493</p>	<p>BM17.2</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 30 2 schroefdraadhulze M10 x 110</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)</p>	<p>BM17.3</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 schroefdraadhulze M10 x 110 3 vulringen ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)</p>
<p>beton > C20/C25</p> 	<p>BM10.2</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 2 pluggen HILTI HUD 14 x 70</p>	<p>BM10.3</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 pluggen HILTI HUD 14 x 70 3 vulringen ø 22 x 5</p>
<p>cellenbeton (> P2)</p> 	<p>BM11.2</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 30 2 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 2 schroefdraadhulze HIT-IC</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>BM11.3</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 3 schroefdraadhulze HIT-IC 3 vulringen ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
<p>lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie)</p> 	<p>BM12.2</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95</p>	<p>BM12.3</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 vulringen ø 22 x 5</p>
<p>lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie</p> 	<p>BM13.2</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 60</p>	<p>BM13.3</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 60 3 vulringen ø 22 x 5</p>
<p>Met zeefhuls ø 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036</p> <p>Zonder zeefhuls</p> <ul style="list-style-type: none"> · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen  	<p>BM18.2</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 30 2 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 2 schroefdraadhulze HIT-IC</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>	<p>BM18.3</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 3 schroefdraadhulze HIT-IC 3 vulringen ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>

<p>Wand- en opklapbare steunen 950...</p>	<p>Opklapbare zitjes 801</p>	<p>Rugleuningen met rozettenbevestiging 802 LifeSystem</p>
<p>BM17.4 Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 schroefdraadhulze M10 x 110 1 vulring ø 22 x 5 Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)</p>	<p>BM27.4 Bestaand uit 4 rvs schroeven M10 x 30 4 schroefdraadhulze M10 x 110 Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)</p>	
<p>BM10.4 Bestaand uit 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 pluggen HILTI HUD 14 x 70 1 vulring ø 22 x 5</p>	<p>BM20.4 Bestaand uit 4 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 4 pluggen HILTI HUD 14 x 70</p>	<p>BM40.6 Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 110 2 rvs vulringen 2 universele pluggen M10</p>
<p>BM11.4 Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 3 schroefdraadhulze HIT-IC 1 vulring ø 22 x 5 Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>BM21.4 Bestaand uit 4 rvs schroeven M10 x 30 4 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 4 schroefdraadhulze HIT-IC Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p>BM41.6 Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 45 2 rvs vulringen 2 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 2 schroefdraadhulze HIT-IC Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
<p>BM12.4 Bestaand uit 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 1 vulring ø 22 x 5</p>	<p>BM22.4 Bestaand uit 4 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95</p>	<p>BM42.6 Bestaand uit 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 2 rvs vulringen</p>
<p>BM13.4 Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 60 1 vulring ø 22 x 5</p>	<p>BM23.4 Bestaand uit 4 rvs schroeven M10 x 60</p>	
<p>BM18.4 Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 3 schroefdraadhulze HIT-IC 1 vulring ø 22 x 5 Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)</p>	<p>BM28.4 Bestaand uit 4 rvs schroeven M10 x 30 4 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 4 schroefdraadhulze HIT-IC Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>	<p>BM48.6 Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 45 2 rvs vulringen 4 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 4 schroefdraadhulze HIT-IC Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>

Bevestigingen

<p>Bevestigingsmateriaal voor:</p>	<p>Afdekset met bevestiging voor: Wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic Spatscherm 801/805 Classic</p>
<p>Voor bevestiging aan wanden uit:</p>	
 <p>cellenbeton (> P2)</p>	<p>36359</p> <p>Bestaand uit*</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 22 mm 2 kappen 2 onderdelen <p>Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
 <p>lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie)</p>	<p>36358</p> <p>Bestaand uit*</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rvs schroeven 2 rvs rampa-muffen 2 kappen 2 onderdelen
 <p>lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie</p>	<p>36357</p> <p>Bestaand uit*</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rvs schroeven 2 kappen 2 onderdelen
 <p>Met zeefhuls ø 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036</p>  <p>Zonder zeefhuls</p> <ul style="list-style-type: none"> · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen 	<p>63055</p> <p>Bestaand uit*</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 18 mm 2 kappen 2 onderdelen <p>Optioneel injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>

* 2 kappen van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
 2 onderdelen van hoogwaardige zwart polyamide


Bevestigingsmateriaal voor:	Rugleuningen 801/805 Classic tweezijdig	Rugleuningen 801/805 Classic eenzijdig
<p>Voor bevestiging aan wanden uit:</p>		
 <p>beton > C20/C25</p> <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493</p>	<p>BM10.2.1</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM10.2</p> <p>Bestaand uit** 2 rvs speciale schroeven $\varnothing 10 \times 95$ 2 centreerhulzen $\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5$ 2 pluggen HILTI HUD 14 x 70</p>	<p>BM10.2.2</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM10.2</p> <p>Bestaand uit** 1 rvs speciale schroef $\varnothing 10 \times 95$ 1 centreerhuls $\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5$ 1 plug HILTI HUD 14 x 70</p>
 <p>Met zeefhuls $\varnothing 18$ mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton <p>Zonder zeefhuls</p> <ul style="list-style-type: none"> · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen  <p>Met zeefhuls $\varnothing 22$ mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · cellenbeton (> P2) 	<p>BM11.2.1</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM11.2, BM17.2, BM18.2</p> <p>Bestaand uit** 2 rvs speciale schroeven M10 x 30 2 centreerhulzen $\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5$</p>	<p>BM11.2.2</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM11.2, BM17.2, BM18.2</p> <p>Bestaand uit** 1 rvs speciale schroef M10 x 30 1 centreerhuls $\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5$</p>
 <p>Lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie)</p>	<p>BM12.2.1</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM12.2</p> <p>Bestaand uit** 2 rvs speciale schroeven $\varnothing 10 \times 95$ 2 centreerhulzen $\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5$</p>	<p>BM12.2.2</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM12.2</p> <p>Bestaand uit** 1 rvs speciale schroef $\varnothing 10 \times 95$ 1 centreerhuls $\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5$</p>
 <p>Lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie</p>	<p>BM13.2.1</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM13.2</p> <p>Bestaand uit** 2 rvs speciale schroeven M10 x 60 2 centreerhulzen $\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5$</p>	<p>BM13.2.2</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM13.2</p> <p>Bestaand uit** 1 rvs speciale schroef M10 x 60 1 centreerhuls $\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5$</p>

**** Let op:**

Levering bevat enkel het bevestigingsmateriaal voor de rugleuning.
 Bevestiging voor opklapbare steun apart bestellen.

Type Nr.

Omschrijving



BM30.1
BM30.2

HEWI bevestigingsmateriaal voor rugleuningen 802 LifeSystem

- voor eenzijdige bevestiging aan het lagerblok van de opklap. steun 802
- voor tweezijdig bevestiging aan het lagerblok van de opklap. steun 802

Bestaand uit BM30.1

1 rvs schroef M12 x 16

1 vulring

1 rvs veiligheids-zeskantmoer M12

Bestaand uit BM30.2

2 rvs schroeven M12 x 16

2 vulringen

2 rvs veiligheids-zeskantmoeren M12

171041

Hilti TE-C PB 22/100 gasbetonboor/conische boor

- ter completering van de bevestiging aan wanden uit cellenbeton (> P2)
- ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes, spatschermen en rugleuningen
- beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM11.2, BM11.3, BM21.4, BM41.6, 36359, 62323
- geschikt voor alle in de handel gebruikelijke professionele boorhamers (bv. Hilti TE 6) met TE-C gereedschapshouder
- boordiameter 22 mm, werklengte 100 mm

20266

Hilti HIT-HY 270 injectiemortel in foliecartouche

- ter completering van de bevestiging aan wanden uit:

Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

- massieve baksteen, kalkzandsteen, holle blokken van beton, geperforeerde baksteen, holle steen uit licht beton, poreus gasbeton

Zonder bouwkundige goedkeuring

- cellenbeton (>P2)
- ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes, spatschermen en rugleuningen
- beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056
- incl. 2 mengtuiten voor gatstenen, inhoud 330 ml

Bij vakhandel bestellen: mortelspuit HDM (Hilti)

200311

Hilti HIT-HY 200A injectiemortel in foliecartouche

- ter completering van de bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25)

Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493

- ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes en spatschermen
- beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4
- incl. 2 mengtuiten voor gatstenen, inhoud 330 ml

Bij vakhandel bestellen: mortelspuit HDM (Hilti)

BM210

HEWI bevestigingsmateriaal

- bevestiging aan wanden met rozetten

Stangensysteem 801/805 Classic

Gordijnstangen 801/805 Classic

Gordijnstangen en plafondsteun 802 LifeSystem

Levering per rozet

2 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70

2 universele pluggen 8/40

BM211

Stangensysteem 801/805 Classic

Levering per rozet

3 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70

3 universele pluggen 8/40

BM214

Plafondsteunen 801/805 Classic/800 K


Levering per rozet

2 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70

2 universele pluggen 8/40

1 stiftschroef M12 x 90

Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.



Type Nr.


Abmessungen in mm / Omschrijving



Neu
BM1211
BM1211B

HEWI bevestiging voor badhanddoekhouders 477.30... en badleuningen 477.31... zonder rozetten

- voor het uitrusten achteraf van badhanddoekhouders en badleuningen \varnothing 28 mm met rozettenbevestiging
 - rozetten \varnothing 60 mm
 - incl. bevestigingsmateriaal, bestaand uit:
 3 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70
 3 universele pluggen 8/40
 - van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
 - van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
- Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.




BM1220

Bevestigingsmateriaal voor toilethouder 162.21.100... en 162.21.200...

Bestaand uit

- 1 bevestigingssokkel voor toilethouder Systeem 162
- 2 rvs schroeven 4 x 50
- 2 universele pluggen 6/36
- 1 haakse schroevendraaier




BM1221

Bevestigingsmateriaal voor enkele haak en reserverolhouder 162.90.010... en 162.21.300...

Bestaand uit

- 1 bevestigingssokkel haak of reserverolhouder Systeem 162
- 1 rvs schroef 4 x 50
- 1 universele plug 6/36
- 1 haakse schroevendraaier



BM1263.2

Bevestigingsmateriaal voor stangensysteem 950... en serie 802 LifeSystem en voor gordijnstang vanuit System 800 K

- bevestiging aan wanden met rozetten

Levering voor twee bevestigingen met rozetten

- 2 rvs montageplaten 950
- 6 x rvs schroeven 5 x 60
- 6 x universele pluggen 8 x 50
- 1 haakse schroevendraaier


Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.




63086
63157

HEWI afdekrozet voor mobiele oplossing

- voor afdekking van de HEWI bevestiging BM1263.2 van de serie 802, 800 K en stangensystemen 950...
- ronde afdekrozet, \varnothing 80 mm, 13 mm hoog
- van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
- hoogwaardig verchromd




**BM1288****HEWI bevestigingsmateriaal voor in hoogte verstelbare installatie voor de wand S 50**

- voor geperforeerde kalkzandsteen, holle bloksteen van beton, massieve baksteenge, perforerde baksteen, holle blokken van licht beton of poreus licht beton

Bestaand uit

- 2 rvs schroeven M8 x 35
- 2 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85
- 2 schroefdraadhulze HIT-IC

**BM1305****HEWI bevestigingsmateriaal voor in hoogte verstelbare installatie voor de wand S 50**

- voor montage op de wand wapening profielen

Bestaand uit

- 12 zeskant houtschroeven 8 x 70 mm
- 12 pluggen MEA \varnothing 10 x 60 mm
- 12 geluid-absorberende elementen S50
- 2 rvs schroeven M8 x 60
- 4 rvs schroeven M8 x 55
- 18 rvs vulringe
- 8 vulringe (polyamide) \varnothing 23,5 / \varnothing 8,5
- 6 rvs moeren M8